

multifunctionele cabine

geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 2680 x 2045 x 2045 mm, constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9002 grijswit

Artikelnummer: 530350




Verplaatsbare cabine

voor binnenopstelling


multifunctionele cabine

- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 2680 x 2045 x 2045 mm
- hoogte binnen 2500 mm
- oppervlak 4,18 m²
- 1 ventilatieschuif
- vleugeldeur
- afsluitbaar met slot
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9002 grijswit
- vloer van hout met pvc coating
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk






type container	multifunctionele cabine	sluitsysteem	slot
plaats van toepassing	binnen	materiaal container	staal
hoogte buiten	2680 mm	oppervlak container	m. poedercoating
breedte buiten	2045 mm	kleur container	grijswit // RAL9002
diepte buiten	2045 mm	materiaal raam	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
binnenhoogte	2500 mm	materiaal vloer	hout
grondvlak	4,18 m ²	oppervlak vloer	m. pvc coating
container uitrusting	1 ventilatieschuif	levering	voorgemonteerd
wanden	4 stuks	lossen per kraan/vorkheftruck	ja
vloer	van hout	gewicht	1050 kg
type deur	vleugeldeur		

Gerelateerde Producten

987393		schuifraam voor mobiele ruimtes, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
987407		elektrisch installatiepakket voor loodskantoor, met elektro-groepenkast, aardlekschakelaar, 2 zekeringsautomaten, lichtbak met 2 tl-buizen, gearde stekkerdoos, elektrische wandconvector met traploze temperatuurregeling en thermostaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105206		Werkplaatsstoel, standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 460 x 420 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
627875		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bakken van polypropyleen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag