

Tournevis à cliquet & embouts

- fabriqué en acier chromé au vanadium
- poignée du tournevis à 2 composants réversible droite-gauche
- vendu uniquement au conditionnement

• Tournevis:

- 1 x tournevis à cliquet

• Embouts:

- Slot: 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
- Phillips: PH0 / 2 x PH1 / 2 x PH2 / PH3
- Pozidriv: PZ0 / 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3
- profil T: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- profil T avec trou: T8H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- intérieur 6 côtés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
- intérieur 6 côtés avec taille en pouce: 1/16" / 5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4"
- intérieur 6 côtés avec trou: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- pince: C1 / C2 / C3
- pince de sécurité: 4 / 6 / 8 / 10 mm
- 3 lames: 1 / 2 / 3
- 4 lames: 6 / 8 / 10
- intérieur 4 dents: 3 / 6 / 8

Exemple d'utilisation:

- pour un vissage efficace avec le tournevis et les embouts de vissage
- tournevis à cliquet pour une rotation rapide à la main

Adapté pour:

- bricoleurs
- artisans
- électroniciens
- électriciens
- techniciens
- mécaniciens
- installateurs
- charpentiers



Tournevis à cliquet & embouts

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Tournevis à cliquet	avec embouts	assorti	noir / vert		M29894	11600093