

## Hymer

### Sprossenstehtleiter

SC 60

Aufstieg beidseitig, 2 x 14  
rutschsicher profilierte Sprossen,  
Holmlänge 4,1 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 157747



**HYMER**



## Hymer Sprossenstehtleiter SC 60

### Aufstieg beidseitig

Sprossenstehtleiter








- Aufstieg beidseitig
- 2 x 14 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,75 m
- Holmlänge 4,1 m
- Breite 340 mm
- Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 18,8 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Sprossenstehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
Holmlänge	4,1 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe	4,75 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	2 x 14	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Höhe	3,9 m	Garantie	10 Jahre
Breite	340-775 mm	Gewicht	18,8 kg

## Zubehör

224581		Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
678796		Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg