

## Parallelschraubstock

Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195726



## Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 140 mm
- Spannweite 180 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	140 mm	Werkzeug Funktion	Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
Spannweite	180 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja	Gewicht	19 kg

## Zubehör

510974



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 140 mm