

## Sichtlagerkasten

CTB 31414SFC

Höhe x Breite x Tiefe 140 x 156 x 300 mm, Inhalt 4,1 l, Aus Sunflower Compound (SFC) in grau

VE 12 Stück

Artikelnummer: 239056



### Sichtlagerkasten







- Höhe x Breite x Tiefe 140 x 156 x 300 mm
- Inhalt 4,1 l
- Traglast 15 kg
- Aus Sunflower Compound (SFC) in grau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Stirnseitige Eingrifföffnung mit Schiebescheibe
- Mit Etikettenhalter
- Lieferung ohne Scheibe, Querteiler, Klebefolie, Staubdeckel und Tragebügel
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Material	Sunflower Compound (SFC)
elektrisch leitend	nein	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Höhe	140 mm	Eingrifföffnung	stirnseitig, mit Scheibe
Breite	156 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Tiefe	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenhöhe	129 mm	Farbe	grau
Breite innen	127 mm	Lieferumfang	ohne Scheibe, Querteiler,

		Klebefolie, Staubdeckel und Tragebügel
Innentiefe	250 mm	Garantie 5 Jahre
Traglast	15 kg	Gewicht 0,49 kg
Inhalt	4,1 l	

## Zubehör

239060		Dosierscheibe, für Sichtlagerkasten, Breite 156 mm, aus Polypropylen in transparent
239061		Querteiler, für Sichtlagerkasten, Breite 156 mm, in transparent
239062		Selbstklebefolie, in weiß
239063		Staubdeckel, für Sichtlagerkasten, Länge x Breite 269 x 148 mm, in transparent
239064		Staubdeckel, für Sichtlagerkasten, Länge x Breite 369 x 148 mm, in transparent
525016		Sicherungsbügel, für Regalkasten 156 mm breit, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung