


# Datenblatt PROMAT Zurrgurt 25 mm mit Hobby-Ratsche 6 m



<b>Bezeichnung</b>	Zurrgurt 25 mm mit Ratsche einteilig
<b>Länge</b>	6,0 m
<b>Zurrkraft LC i.d.Umr.</b>	800 daN
<b>Vorspannkraft STF</b>	-
<b>Gurtbandbreite</b>	25 mm
<b>Farbe</b>	blau
<b>Einsatztemperaturbereich</b>	-40°C – 100°C
<b>Systembruchkraft</b>	> 1600 daN
<b>Sicherheitsfaktor System</b>	1:2
<b>Material Ratsche</b>	Stahl
<b>Material Gurtband</b>	Polyester (PES)
<b>Art.-Nr. NORTHWEST</b>	4000365085
<b>Artikelgewicht</b>	0,35 kg
<b>Norm</b>	gefertigt nach EN 12195-2
<b>Verpackung</b>	einzel eingeschumpft
<b>VPE</b>	70 Gurte je Karton
<b>Palettenmenge</b>	1.680 Stück
<b>Zolltarifnummer</b>	6307 9098



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "