

**Artikelnummer:** 126016

**Kurzbeschreibung:** Stapelaar WP 130, draagvermogen 130 kg

**Langbeschreibung:** Stapelaar WP 130, draagvermogen 130 kg, verschillende uitvoeringen: Elektronische lift WP130,

volautomatisch, hefsnelheid 270 mm/sec, draagvermogen max.

130 kg De wendbare en volautomatische elektronische lift WP

130 heeft een maximaal draagvermogen van 130 kg. Met een

hefsnelheid van 270 mm/sec. is de elektronische lift WP130 een

van de snelste. De volautomatische elektronische lift WP130 is

een hulpmiddel van de extra klasse. Hij laat zich heerlijk gemakkelijk manoeuvreren en hij

kan met zijn slanke vorm gebruikt worden op plaatsen waar weinig ruimte is voor veel

andere hijsmiddelen. En met een hefsnelheid van 270 mm per seconde heeft hij de

snelste hefsnelheid op de markt. De elektronische lift WP130 verdeelt de last gelijkmatig

over alle vier de wielen, met het lastzwaartepunt op 4000 mm voor de aluminium hefzuil.

Hij wordt standaard geleverd met overbelastingsbeveiliging en een veiligheidskoppeling.

Het stabiele onderstel en de handgreep zijn van gelakt staal. De elektronische lift WP130,

uitgerust met een krachtige 24 V DC-motor, wordt aangedreven door een staalversterkte

tandriem. Op aanvraag is deze elektronische lift ook verkrijgbaar in een ESD-uitvoering.

Steeds weer wordt zijn zeer lage geluidsontwikkeling gewaardeerd. Een lader is bij de

levering inbegrepen. Op aanvraag is er voor de WP130 is een zeer uitgebreid assortiment

accessoires en lastdragers verkrijgbaar. Elektronische liften voor voedings-,

farmaceutische en hygiëne toepassingen met een compleet assortiment accessoires zijn

op aanvraag verkrijgbaar. De WP130 is verkrijgbaar in vijf verschillende

uitvoeringen. WP130 Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/1702 mm

Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1920 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm

Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten:

430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 45 kg WP130

EM Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/2102 mm Buitenafmetingen:

l 848 x b 534 x h 2320 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout

Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125

mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 47 kg WP130 EM X Draagvermogen:

130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/2282 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h

2500 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering

onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij:

24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 50 kg WP130 EM XX Draagvermogen: 130 kg

Minimale/maximale hoogte: 102/2828 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 3046 mm

Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel

Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader:

2A/24 V Gewicht: 53 kg WP130 S Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte:

102/1302 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1520 mm Grootte platform: l 500 x b

500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel

binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht:

43 kg

