

**Artikelnummer:** 156931

**Kurzbeschreibung:** Werkbank serie 8463, B 3000 x D 900 x H 840 mm



**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8463, 8 schuifladen, 2 legborden, met dwarsbalk: De werkbank van de serie 8463 wordt verbonden door een dwarsbalk en heeft acht laden en twee legplanken aan elke kant. De werkbank van de serie 8463 is verkrijgbaar in twee dieptes en breedtes. De werkbank van de serie 8463 biedt veel opbergruimte en werkblad. In deze uitvoering heeft de werkbank een dwarsbalk. Onder het 40 mm dikke werkblad van massief beukenhout bevinden zich vier laden en twee vakken met aan elke kant a'©a'©n legbord. De laden zijn 120 mm of 150 mm hoog en bieden een draagvermogen van 100 kg per stuk. De laden van de werkbank kunnen voor 90 procent worden uitgetrokken. Daarnaast is er een vak met een plank die als opbergvak onder het werkblad kan worden gebruikt, zoals het 4-zijdige draagframe. De werkbank van de serie 8463 heeft een maximale oppervlaktebelasting van 1250 kg en wordt volledig gemonteerd geleverd. U kunt de werkbank bestellen in een breedte van 2500 mm of 3000 mm en een diepte van 700 mm of 900 mm. <b>Meer details:</b>

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepootjes met eindelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 8 laden: 4 x 120 mm, 4 x 150 mm, 4 x 150 mm
- Laden laadvermogen: 100 kg per stuk
- Laden: Uittreksel 90 procent
- 2 planken
- Met dwarsbalk
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: 2500 of 3000 mm of 3000 mm
- hoogte: 840 mm

