



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti 9 STI
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	STI
Beschreibung der Pole	1P + N

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,75...10 mm ² fest Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,5...6 mm ² flexibel Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,75...4 mm ² fest Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,5...6 mm ² flexibel
Drahtisolationlänge	12 mm
Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	73,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	2,730 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	20,000 cm
VPE 2 Gewicht	927,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	11,661 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------