



## ION 1000 Zero-Volt Ionisierer

### PRORENT



- Tischgebläse
- Ionsiationsbereich: 30 cm x 120 cm
- Lüftung: Dreistufig
- Selbstbalancierung der Offset-Spannung:  $\pm 5$  bis  $\pm 25$  V
- Abmessungen (H x B x T): 24,1 cm x 15,2 cm x 7,9 cm
- Betriebsspannung: 220V
- Gewicht: 2 kg

#### Besonders:

- Edelstahlgehäuse
- EMIT-SIM-Software-Schnittstelle
- Niedrige Offset-Spannung ( $< \pm 50V$ )

**Auch als Mietgerät erhältlich!**

Weitere Info in unserem Shop

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0401001	ION 1000 Zero-Volt Ionisiergerät
EP0499001	Schwenkarm

67

TECHNIK

## EMIT Mini Zero-Volt Ionizer ZVI 2



- Tischgebläse
- Ionsiationsbereich: 15 cm x 61 cm
- Lüftung: Zweistufig
- Selbstbalancierung der Offset-Spannung:  $\pm 5$  V
- Abmessungen (H x B x T): 14 cm x 19 cm x 4 cm
- Betriebsspannung: 24V
- Gewicht: 0,5 kg

#### Besonders:

- Edelstahlgehäuse
- EMIT-SIM-Software-Schnittstelle
- Niedrige Offset-Spannung ( $< \pm 50V$ )

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0401002	EMIT Mini Zero-Volt Ionisiergerät ZVI 2

## Zubehör für Zero-Volt Ionisierer



EP0499003

EP0499010

EP0499023

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0499010	Reinigungspatrone für Ionierspitzen, 20 Stück
EP0499003	Ersatz-Emissionselektroden für Mini Zero Volt, 8 Stück
EP0499023	Ersatz-Emissionselektroden für ION 1000 und Overhead Ionisatoren, 8 Stück