



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Unika-Steckdose
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+N+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Wandmontage
[In] Bemessungsstrom	63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	9 h
Schutzart	Sicherung
Sicherungstyp	Zylindrisch
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Material der Kontakte	Stifte: Edelstahl Schrauben: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	35 mm ²
Max. Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	3 kg
Basisabmessungen	140 x 430 mm
Höhe	430 mm
Breite	140 mm
Tiefe	190 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,5 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	43,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,7 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------