



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	M18 Rollenstößelkopf
Produktkompatibilität	XCMD XCKD XCKT XCKP
Zugehöriges Gehäuse	ZCP31 ZCT25P16 ZCT28P16 ZCD35 ZCP21 ZCT27N12 ZCD26 ZCP28 ZCT26P16 ZCP27 ZCP37 ZCT27G11 ZCD31 ZCT28G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCD21 ZCT21G11 ZCD29M12 ZCT26G11 ZCP21M12 ZCD25 ZCD37 ZCD29 ZCT25G11 ZCD28 ZCT28N12 ZCT26N12 ZCP29 ZCD21M12 ZCT21P16 ZCP35 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCT25N12 ZCP39 ZCD27 ZCD39 ZCP26
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	67,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------