

Treston

ESD-Arbeitsdrehstuhl

Ergo 25 PU ESD

Mit Muldensitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 580 - 850 x 440 x 410 mm, Gestell mit Fußring, Fußkreuz aus Aluminium in schwarz, mit Gleitern

Artikelnummer: 159361



TRESTON

10 YEARS WARRANTY

Made in Europe

ElectroStatic Discharge

Treston Hoher ESD Arbeitsstuhl Ergo 25 PU ESD

ESD-Arbeitsdrehstuhl

- Mit Permanentkontakt-Mechanik
- Mit Muldensitz aus PU-Schaum in schwarz
- Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
- Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 580 - 850 x 440 x 410 mm
- Rücken Höhe 380 mm
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- Sitz PU-Sitz
- Rücken aus PU-Schaum in schwarz
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Gestell mit Fußring
- Fußkreuz aus Aluminium in schwarz
- mit Gleitern
- Gewicht 16 kg
- ESD Schutz gemäß EN 61340
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Rückenhöhe	380 mm
Sitzmöbeltyp	ESD-Arbeitsdrehstuhl	Rückenlehnenverstellung	höhenverstellbar
Stuhlmechanik	Permanentkontakt-Mechanik	höhenverstellbar	ja
Farbe Sitz	schwarz	Unterbau	Gleiter
Material Sitz	PU-Schaum	Rollentyp	Gleiter
Polsterung	Sitz und Rücken	Armlehnen	ohne Armlehnen
Sitztyp	Muldensitz	elektrisch leitend	ja
Sitzeinstellung	Sitzneigung	Gestell Ausstattung	Fußring
Sitzunterstützung	Lordosenstütze	Fußstütze	ja
Sitz Ausführung	PU-Sitz	Material Fußkreuz	Aluminium
Sitzhöhe	580-850 mm	Farbe Fußkreuz	schwarz
Sitzbreite	440 mm	Farbe Gestell	schwarz
Sitztiefe	410 mm	Norm	EN 61340 (ESD Schutz)
Farbe Rücken	schwarz	Garantie	10 Jahre
Material Rücken	PU-Schaum	Gewicht	16 kg

Zubehör

159356		3D-Armlehnen für ESD-Arbeitsdrehstuhl, höhen-/breiten-/tiefenverstellbar, in schwarz
--------	--	--

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm