

Bauer Lasthaken LH-I

Traglast 1500 kg, Höhe x Breite x Tiefe
420 x 300 x 180 mm, für 1
Gabelzinken, zur Aufnahme mit Kran,
Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000
Gelborange



Artikelnummer: 222511



Bauer Lasthaken LH-I

Lasthaken





- Traglast 1500 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 420 x 300 x 180 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 68 x 168 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Mit 1 Haken und 1 Öse
- für 1 Gabelzinken
- zur Aufnahme mit Kran
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Kranbar	zur Aufnahme mit Kran
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	faltbar	nein
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Einfahrtaschenhöhe	68 mm
Stapler-Anbaugerät	Lasthaken	Einfahrtaschenbreite	168 mm
Traglast (max.)	1500 kg	Material	Stahl

Höhe	420 mm	Oberfläche	lackiert
Breite	300 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Tiefe	180 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Last-Handling Ausstattung	1 Haken und 1 Öse	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Ausführung	für 1 Gabelzinken	Gewicht	9 kg

Dazu passt auch ...

210867		Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
908193		Hebelzug, Zuglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1