

**bott**

## Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank, Mit Doppel-Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen



Artikelnummer: 233212



### Werkzeugwagen






- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x100 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Doppel-Flügeltür
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt

- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puerbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details

|                          |                         |                       |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                   | Auszugssperre         | Auszugssperre            |
| Tischtyp                 | Werkbank                | Griff                 | Schiebebügel             |
| Gestellausführung        | 4 Rollen                | Material Platte       | Multiplex                |
| Unterbau                 | 4 Rollen                | Material Gestell      | Stahl                    |
| Höhe                     | 980 mm                  | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet        |
| Breite                   | 1050 mm                 | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035     |
| Tiefe                    | 600 mm                  | Oberfläche Front      | mit Puerbeschichtung     |
| höhenverstellbar         | nein                    | Farbe Front           | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Werkbank Ausstattung     | 2 Schubladen, 1 Schrank | Material Verarbeitung | verschweißt              |
| Schubladen Anzahl        | 2 Stück                 | Türen Anzahl          | 1 Stück                  |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm                | Türtyp                | Doppel-Flügeltür         |
| Traglast Fachboden       | 75 kg                   | fahrbar               | ja                       |
| Oberfläche Korpus        | mit Puerbeschichtung    | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen                 |
| Auszugsart               | Vollauszug              | Rad-Ø                 | 125 mm                   |
| Schubladentraglast       | 50 kg                   | Gewicht               | 79,85 kg                 |
| Auszug Schublade         | 100 %                   |                       |                          |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233000 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 233002 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233004 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233016 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz  |
| 233449 |  | Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |