

Gedore Red
GEDORE R48900025
Drehmomentschlüssel 1/4 5-
25 N m 285 mm

Artikelnummer: 247052



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	285 mm

Gesamtbreite [mm]	34 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	35 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	17,5 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	6,3 mm
Anzahl Zähne	36	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
Skalentyp	Mono	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	25,3 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	25 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	5 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]	1/4 Zoll	Kalibrierlänge	206,5 mm
Gesamthöhe [mm]	34 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,515 kg	Festeinstellung	nein
Skaleneinteilung	ja	Drehmomentbereich (min./max.) [N]	5-25 N·m
Anzugsrichtung	links und rechts	Gewicht	0,7 kg
Nonius Nm	0,1 N·m		