


Scangrip Schlüsselanhängerlampe FLASH MICRO R

Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 7,5 - 75
Lumen, Mit USB-Ladekabel,
Abstrahlwinkel 110 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254514

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Schlüsselanhängerlampe

- Höhe x Breite x Tiefe 25 x 55 x 15 mm
- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom 7,5 - 75 Lumen
- Mit USB-Ladekabel
- Leuchtdauer 0,25 - 2,5 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Ladezeit 2,5 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	USB-Ladekabel
Lampentyp	Schlüsselanhängelampe	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtmitteltyp	LED	Höhe	25 mm
Leuchtdauer	0,25-2,5 h	Breite	55 mm
Lichtstrom	7,5-75 Lumen	Tiefe	15 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	110 °	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Spannungsversorgung	Akku	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	0,1 Ah	Gewicht	0,02 kg
Ladezeit	2,5 h		