



Als Bedienteil in Fluchrichtung in Verbindung mit einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul

- Nottaste mit wiederverwendbarer, nicht splitternder Notschalterschutzhäube und integrierter optischer Türzustandsanzeige mit Hochleistungs-LED's
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
- Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
- Kunststoffgehäuse

Passendes Zubehör

- Ersatzabdeckung Z1337Für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340 Z1337-10-1---00
- Kunststoffschild NOT-AUF 2.1504Für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; deutsch 2.1504-00131800
- Kunststoffschild NOT-AUF 2.1504Für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; englisch 2.1504-00151800
- Kunststoffschild NOT-AUF 2.1504Für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; französisch 2.1504-00171800

Lieferumfang

- 1 Stück Terminal
- 1 Stück Hinweisschild Nottaste
- 1 Stück Profilhalbzylinder
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten

Steuerung	Nein, externe Fluchttürsteuerung notwendig
Notschalter	Ja
Bedienelement	Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
LED - Anzeige	Ja (rot, grün, gelb)
Summer	Ja
Sabotagekontakt	Ja (Nottaste+Schlüsselschalter)
Stromverbrauch	0,06 A bei 24 V
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 30
Abmessungen	aP: (HxBxT) 249x92x98 mm, uP: (HxBxT) 249x92x47 mm, uP Kasten (HxBxT) 242x85x51 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Artikelnummer	1337-10-----00
EAN-Nummer	4042203146488