



Mehrzweck



Leichte Belastungen

## Optimale Ausgewogenheit zwischen Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität bei Feinarbeiten

- Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
- Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
- Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
- Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeitern eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Montage und Prüfung von Komponenten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen

#### Hauptmerkmale

- Dehnbarer Nylonträger mit PU-Beschichtung für gute Tastsensibilität
- Erhältlich mit einer beschichteten Innenhand für zusätzlichen Schutz oder mit beschichteten Fingern für maximale Tastsensibilität
- Erhältlich in Weiß für schmutzempfindliche Einsatzbereiche oder in Schwarz für Arbeitsumfelder mit einem gewissen Verschmutzungsgrad
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

#### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

#### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



#### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-600	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	200-260 mm / 7.87-10.23 inches	Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton</li> </ul>

#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

##### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551