


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2756 Leichter Tischwagen



Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend mit 12 mm hohen Rand. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Etagenhöhen (mm)	200, 510, 820
Gesamtlänge (mm)	1336
Gesamtbreite (mm)	811
Gesamthöhe (mm)	1039
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	66
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976227566