



Winkelschleifer AG 24-230 E

Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer mit Totmannschalter

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperr
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 Watt
Schleifscheibe-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 U/min
Max. Trenntiefe	68 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	5,3 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spansatz

Artikelnummer: 4933 402450
EAN Code: 4002395 234325

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!