

SLG 2



EIGENSCHAFTEN:

- Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
- Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Stoßdämpfende Endkappen
- Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort

ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Modell	Länge
SLG 2 200	200 cm
SLG 2 250	250 cm
SLG 2 300	300 cm
SLG 2 400	400 cm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Setzlatte
Dimension	100 x 18 mm
Material	Aluminium-Rohrprofil
Oberfläche	natur
Farbe	natur
Profilgewicht	870 g/m
Messtoleranz Standardposition	0.75 mm/m (0.043°)
Messtoleranz Umschlagmessung	1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1
Endkappe	1-K