

Artikelnummer: 129675

Kurzbeschreibung: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, vuurrood RAL3000

Langbeschreibung: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden, apart kantelbaar: Robuust kunststof onderstel met 2 ijzeren verstevigingen. Met wieltjes (a^o 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen

Buisdiameter voor stalen opbouw met buis (a^o 22 mm)

Belastbaarheid: 500 kg

2 zijwanden, effectieve hoogte 1640 mm (tot 5 losse planken mogelijk)

Maasafm.: 4 x plat ijzer, verticaal (12 x 3 mm), 4 x plat ijzer, horizontaal (12 x 3 mm)

1 achterwand inclusief 4 kunststof verbindingstukken met schroeven en moeren voor verbinding met de zijwand

2 halve voorwanden, afzonderlijk draaibaar

Oppervlak galvanisch blauw verzinkt

Gewicht: 37,9 kg

Afm. (bx dx h): 724 x 815 x 1850/1640 mm

