

Artikelnummer: 129896

Kurzbeschreibung: Euro-containerwagen, met open frame, laadvlak 1240 x 620 mm, draagvermogen 200 kg



Langbeschreibung: Euro-containerwagen, met open frame, laadvlak 1240 x 620 mm, draagvermogen 200 kg: Met deze Eurokofferwagen met open frame en een laadoppervlak van 1240 x 620 mm kan een grote verscheidenheid aan goederen worden vervoerd. Het draagvermogen van de Euro-kistwagen met open frame is 200 kg. De Euro-kistwagen met open frame is bij uitstek geschikt voor een goed gesorteerd en overzichtelijk transport van de meest uiteenlopende goederen. Dankzij het open ontwerp is de Eurobox trolley ook geschikt voor het vervoer van volumineuze goederen. Gemaakt van stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Uitgerust met vier zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers in een gegalvaniseerde behuizing. De twee remmen van de stuurwielen voldoen aan de EU-norm 1757-3. De legborden van de Eurokasten-wagen met open frame kunnen variabel worden opgehangen en zijn traploos instelbaar tot 20-°, wat deze wagen een hoge mate van flexibiliteit geeft. Planken kunnen op elk moment achteraf worden gemonteerd (zie accessoires). De laadruimte bestaat uit een houten paneel (MDF) met beukenhouten afwerking. Onderstel van hoekstaal (40/40/4 mm), legbordframe van hoekstaal (30/30/3 mm), poedergecoat in gentiaanblauw (RAL 5010). De legborden kunnen in afstanden van 50 mm worden bevestigd. De vloeren van deze Eurobox-trolley met open frame kunnen via een vleugelmoer traploos tot 20-° worden gekanteld. De uitstekende rand is 15 mm (met houten vloer) of 25 mm (open frame), afhankelijk van de uitvoering. Twee legplanken en een onderplank zijn bij de levering inbegrepen. De maximale belasting per legbord is 60 kg.

Technische details

- Gemaakt van stalen buis ø 26,9 x 1,75 mm.
- 4 x zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing
- 2 x remmen op de stuurwielen volgens EN 1757-3
- De legborden kunnen variabel worden opgehangen en zijn traploos verstelbaar tot 20-°.
- De legborden kunnen in afstanden van 50 mm worden bevestigd.
- Planken kunnen achteraf worden gemonteerd.
- Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking
- Bodemframe van hoekstaal 40 / 40 / 4 mm, onderstel van 40 / 40 / 4 mm
- Frame van de legborden van hoekstaal 30 / 30 / 3 mm
- Wiel a^m: 160 mm
- L 1240 x B 620 mm. L 1240 x B 620 mm.
- Vloerhoogte: 240 mm, variabel
- Totale hoogte: 1740 mm
- Nuttige hoogte: 1500 mm
- Totaal draagvermogen: 200 kg
- Draagvermogen per verdieping: max. 60 kg
- Uitwendige afmetingen: L 1300 x B 630 mm.
- Eigen gewicht: 47 kg
- Incl. twee legplanken en bodem van het onderstel

