

# VÁLVULA DE BOLA MANDO MARIPOSA LG

## LG BALL VALVE WITH HANDLE

### MACHO-HEMBRA

### MALE - FEMALE



#### CONSTRUCCIÓN

##### MATERIALS

- Cuerpo:  
Body: Latón CW617N cromado  
Chrome-plated brass CW617N
- Bola:  
Ball: Latón cromado pulido  
Polished chrome-plated brass
- Anillos de cierre:  
Seats: Teflón (PTFE)  
Teflon (PTFE)
- Eje:  
Stem: Latón estampado  
Patterned brass
- Palanca:  
Handle: Aluminio pintado  
Coated aluminium

#### CONDICIONES DE TRABAJO

##### OPERATING CONDITIONS

- Temperatura mín./Min. temp.: -10°C
- Temperatura máx./Max. temp.: 130°C
- Presión máxima./Max. pressure: 25 Bar

#### APLICACIONES

##### APPLICATIONS

Agua caliente y fría, aire comprimido, gasolina, nafta, gasóleo, keroseno, aceites, etc...

*Warm and cold water, compressed air, petrol, naphta, diesel oil, kerosene, oils, etc.*

#### DIMENSIONES

##### DIMENSIONS

Rosca Thread	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	46	51	61	73
B	35	37	42	48
C	47	48	48	62
DØ	9	14	18	23
Uds. caja Units box	20	8	6	8
Código Code	AA03824	AA03825	AA03826	AA03827

