



Leírás:

3/4" x 1/2"-os (19 x 13 mm) szűkítő csőösszekötő törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlőkbe illeszthető csővégcsatlakozókkal

- különböző méretben kapható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- csővég külső átmérője d1 = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- csővég külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 74 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	536500
GTIN	4007228702125
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,01

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 85

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	336
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonok száma rétegenként	42
Súly (kg)	356,0