



## Opis:

Skrzynki asortymentowe PP-CLASSIC z udaroodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie, 225 x 335 x 55 mm, 24 przegródki, kolor: czarny

- dolna część i pokrywa z udaroodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie
- ze stabilnymi zawiasami i zamknięciami
- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- na zapytanie: Możliwości: nadruk, etykietowanie i indywidualne kolory
- Części zamienne: Zawiasy i pokrywy
- t = głębokość=225 mm b = szerokość=335 mm h = wysokość=55 mm
- 24 przegródki – schematy przegródek patrz piktogram
- Wymiary przegródek: 4 = 52 x 52 x 45 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>611910</b>
GTIN	<b>4007228611908</b>
Taryfa celna	<b>39231090</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>6</b>

Kolor	<b>czarny/szary</b>
Masa (kg)	<b>0,6</b>
D x S x W (mm)	<b>225 x 335 x 55</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>6</b>
D x S x W (mm)	<b>375 x 255 x 360</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>3,91</b>
---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>54</b>
Liczba warstw	<b>6</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>

kartony/warstwa	<b>9</b>
Masa (kg)	<b>231,14</b>