

Artikelnummer: 403315

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select
Materialschrank MS 2512, mit
Schubladen/Tresorfach, H 1935 mm,
lichtgrau/anthrazitgrau

Langbeschreibung: Höchste Sicherheit für Ihre persönlichen Wertgegenstände und Unterlagen mit Hilfe des Materialschrank MS 2512 der Marke Schäfer Shop Select. Der Schrank bietet mit den zwei innenliegenden Tresorfächern Schutz vor dem Zugriff Fremder.

Die 14 verzinkten Schubladen auf Teleskopschienen sorgen für Ordnung und können mit bis zu 25 kg belastet werden. 2 Schubladen verfügen über eine Höhe von 75 mm und die anderen 12 Schubladen über eine Höhe von 155 mm. Durch die Teleskopschienen sind die Schubladen leicht und geräuschlos herausziehbar. Die Flügeltüren des Schrankes sorgen für eine glatte Aussenfront im geschlossenen Zustand und lassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen.



Der Materialschrank MS 2512 von Schäfer Shop Select hat Gesamtmasse von B 1200 x T 500 x H 1935 mm. Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

Materialschrank zum Bewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
Mit zwei separat schliessbaren Tresorfächern (innen)
Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
öffnungswinkel ca. 110
Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
14 Schubladen (2 x H 75/12 x H 155)
Schubladen verzinkt, auf Teleskopschienen mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbar
Tragkraft/Schublade: 25 kg
Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1935 mm
Gewicht: 170 kg
Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
Farbvarianten:

Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
Weissaluminium RAL 9006 / Enzianblau RAL 5010
Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4051273644503