



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2892 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch und

16 Sichtlagerkästen LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenhöhe (mm)	370, 670, 970, 1270
Nutzflächenlänge (mm)	1280
Nutzflächenbreite (mm)	2 x 315
Gesamtlänge (mm)	1420
Gesamtbreite (mm)	740
Gesamthöhe (mm)	1530
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	123
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976028927