

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 240 kg, Durchmesser x Breite 150 x 35 mm, Naben Länge x Ø 44 x 15 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

Artikelnummer: 503816



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 240 kg
- Durchmesser x Breite 150 x 35 mm
- Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	190 mm
Bauform	Bockrolle	Nabellänge	44 mm
Traglast	240 kg	Nabenbohrung	15 mm
Bereifung	Polyurethan	Radbreite	35 mm
Rad-Ø	150 mm	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert

Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	135 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	110 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	11 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,3 kg
Feststeller	ohne		

Zubehör

503821		Rad, Traglast 240 kg, Durchmesser x Breite 150 x 35 mm, Naben Länge x Ø 44 x 15 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen