

PAVOY

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 528762



PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank




- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden
- Links 2 Ablageböden
- Rechts 1 Schrank
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert

- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- 10 Jahr(e) Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Tischtyp	Werkbank	Material Platte	Multiplex
Gestellform	4-Fußgestell	Farbe Platte	Buche
Höhe	915 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1090 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Stärke Platte	25 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	400 kg	fahrbar	ja
höhenverstellbar	nein	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-, 2 Bockrollen
elektrisch leitend	nein	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 2 Ablageböden	Durchmesser Rad	160 mm
Unterbauten links	2 Ablageböden	Garantie	10 Jahr(e)
Unterbauten rechts	1 Schrank	Gewicht	52 kg
Schubladentraglast	20 kg		

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannensboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber