

Palettencontainer

Mit selbstschließender Verriegelungs-Mechanik und abklappbarem Frontgitter.

- Aus Drahtgitter, hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Lackschutz
- Stabile Stapelfüße aus Draht, Stapellecken mit großer Auflagefläche
- Seitenwände mit Umrandungsdraht Ø 10 mm



Die Verriegelungs-Mechanik schließt von selbst, die Verschluss-Gitter lassen sich einfach handhaben.



Stapellecken mit breiter Auflagefläche und hoher Abkantung für mehr Sicherheit. Stabile Stapelfüße aus Draht Ø 13 mm.

L x B x H (außen) mm 1215 x 815 x 970

L x B x H (innen) mm 1135 x 735 x 800

Stapelbarkeit gefüllt 4-fach

Stapelbarkeit leer 3-fach

Traglast / Auflast kg 1000 / 3000


Füllhöhe mm 800

Klapphöhe mm 320

Container 887118 ---

Direkt mitbestellen

Trenngitter 887129 ---



Platz sparen, einfach zusammenlegen und stapeln! Zusammengelegt nur 320 mm Höhe.



Ab 5 Stück Sonderpreise, bitte anfragen.

Gitterbehälter

Mit Blechboden

Mit Stapeltaschen und 4 Stapellecken, wahlweise geschlossen oder mit halb abklappbarer Längswand.

- Füße und Rahmen aus Winkelprofil-Stahl
- Boden aus Stahlblech, 2 mm stark, profiliert
- Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm
- Lackierung mausegrau RAL 7005, gegen Aufpreis feuerverzinkt

Traglast kg	800			
Auflast kg	2400			
Breite x Länge mm *	600 x 800	800 x 1000	800 x 1200	1000 x 1200
Höhe / Füllhöhe mm *	600 / 500	600 / 500	600 / 500	600 / 500
Einfahrweiten B / L mm	500 / 700	700 / 900	700 / 1100	900 / 1100
ohne Klappe	228279	228304	228315	228326
	---	---	---	---
mit Klappe	228337	228348	228359	228381
	---	---	---	---
Aufpreis verzinkt	228392	---	---	---

* Maße ohne Stapellecken



Ab 5 Stück Sonderpreise, bitte anfragen.

Gitterbehälter

Mit Gitterboden

- Verstärkter Boden aus Drahtgitter, 5 mm stark, Bodenrahmen aus Winkeleisen
- Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, mit Profil-Oberrahmen
- Maschenweite 50 x 50 mm, jede Kreuzstelle punktgeschweißt
- 4 Eckverstärkungen, Stapelfüße aus Stahlblech
- Behälter feuerverzinkt
- Behälter mit halb abklappbarer Längswand auf Anfrage

Traglast kg	600	600	800
Breite x Länge mm	600 x 800	800 x 1000	800 x 1200
Höhe / Füllhöhe mm	650 / 525	650 / 525	775 / 650
Auflast kg	1800	1800	2400
Einfahrweiten B / L mm	450 / 530	640 / 730	640 / 930
	228213	228224	228235
	---	---	---