

Kippmulden Mit niedriger Bauform

Öl- und wasserdicht verschweißt, komplett mit Stapler-Einfahrtaschen und Rollensatz, Traglast 300 kg.

- Robuste Stahlblech-Konstruktion, Lackierung lichtblau RAL 5012
- Mit Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit Vollgummi-Bereifung, 1 Lenkrolle mit Feststeller



Einfahrmaße (innen)

Inhalt ca. m ³	0,25	0,40
H x B x T mm	770 x 670 x 1320	845 x 840 x 1390
A / B / C mm	285 / 170 / 55	455 / 170 / 55
Gewicht kg	70	77
	528153	528154
	---	---



TOP-ANGEBOT


ab **---**
528153

Kippmulden und Späne-Kippmulden

Für eine hohe Flexibilität beim Transportieren und Entleeren von Schüttgütern, Entleerung ebenerdig oder per Stapler.

- Aus robustem Stahlblech, Lackierung lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000 oder feuerrot RAL 3000
- Grundrahmen mit Stapler-Einfahrtaschen
- Kipp- und Abrutschsicherung, Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

Späne-Ausführung zusätzlich mit Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.



Einfahrmaße (innen)



Siebblech
(bei Späne-Ausführung)



Ablasshahn 1"
(bei Späne-Ausführung)



> Farbtabelle siehe Seite 1189

Inhalt ca. m ³	0,40	0,55	0,70
Traglast kg	1000	1000	1000
Höhe mm	1115	1170	1270
Breite x Tiefe mm	1010 x 1220	1200 x 1245	1200 x 1340
Schüttkanten H mm	1020	1055	1175
A / B / C mm	100 / 200 / 80	180 / 200 / 80	180 / 200 / 80
[1] Kippmulde			
blau	531106	531110	531113
orange	531107	531111	531114
rot	531108	531112	531115
	---	---	---
[2] Späne-Kippmulde			
blau	531116	531119	531122
orange	531117	531120	531123
rot	531118	531121	531124
	---	---	---