

Artikelnummer: 155065

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8000-6, B
2000x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8000-6:
Stahlblech-Ablageböden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe
620 mm Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, mit
beidseitigem Deckfurnier, Oberfläche geschliffen
und geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650
mm) mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45
x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-
Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der
Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung
in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL
5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376112316

