

## AXOR ShowerSelect

Thermostat HighFlow Unterputz rund für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang


Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36726310**



### Merkmale

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- PA-IX 28412/IC


### Technologie



### Produktabbildung



### Maßzeichnung



**AXOR ShowerSelect**  
**Thermostat HighFlow Unterputz rund für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang**  
 Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36726310**



## Durchflussdiagramm

