

## Logistik-Boxen Classic

### bewährte Rollbehälter mit patentierter Klemmtechnik

- auf die LKW-Norm abgestimmtes Maß
- robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm
- galvanisch verzinkt
- bei +60° C bis -20° C einsetzbar
- Etagenabstand 300 mm
- 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 108 mm, Kunststoffräder



Logistik-Box Typ CL 2, 2-seitig offen.



Logistik-Box Typ CL 3, 2 Seitenwände und 1 Rückwand. (Etagenböden u. Gummigurt zur Transportsicherung als Zubehör lieferbar)



Logistik-Box Typ CL 4, geschlossen mit abklappbarer Tür

	2-seitig offen	1-seitig offen	geschlossen
Maße Plattform B x T [mm]	660 x 815	660 x 775	660 x 745
Höhe [mm]	1660	1660	1660
Traglast gesamt [kg]	500	500	500
Bestellnummer ohne Radfeststeller	172-200-JO	172-202-JO	172-118-JO
Bestellnummer mit Radfeststeller	172-201-JO	172-203-JO	172-204-JO
<b>Zubehör</b>	Etagenboden (Tragkraft 150 kg), max. 4 Böden je Wagen		
Bestellnummer	268-074-JO	268-073-JO	172-121-JO

## Rollbehälter mit Kunststoff-Bodenplatte

### Klassische Rollbehälter mit engmaschigen Drahtgitterwänden

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen (Mehrpreis Feststeller s. Shop)
- Robuste Stahl-Rundrohrkonstruktion auf Rollplatte enzianblau, Drahtgitter-Maschung 50 x 50 mm, galvanisch blau verzinkt

### Optional als Antidiebstahl-Behälter, allseitig geschlossen mit Dach:

- Tür abschließbar (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 klappbarer Gitterzwischenboden, fest montiert
- Wahlweise auch auf Stahl-Rollplatte mit 2-teiliger Tür



NEU

	1-seitig offen	geschlossen	geschlossen, mit Dach	
Ausstattung	Kunststoffplatte	Kunststoffplatte, Tür 1-teilig	Kunststoffplatte, Tür 1-teilig, Zwischenboden	Stahlplatte, Tür 2-teilig, Zwischenboden
Maße außen B x T [mm]	724 x 815	724 x 815	724 x 815	710 x 800
Höhe [mm]	1210	1550	1800	1790
Traglast gesamt [kg]	500	500	500	500
Ø Rolle [mm]	108	108	108	108
Bestellnummer	266-050-JO	266-052-JO	266-057-JO	266-064-JO

Zubehör	Bestellnummer
Gummigurt (für offene Versionen)	172-120-JO
Gummispannband, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche	266-067-JO