

bac de rétention PE

pour fût 1 x 220 litres, volume de rétention 225 l, hauteur x largeur x profondeur 430 x 870 x 870 mm, tablette lisse



Numéro d'article: 201202

Bac de rétention

pour fûts

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 1 x 220 litres
- volume de rétention 225 l
- hauteur x largeur x profondeur 430 x 870 x 870 mm
- en polyéthylène haute pression
- bac s. caillebotis
- tablette lisse



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	largeur	870 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	profondeur	870 mm
lieu de stockage	à l'abri	matériau	polyéthylène haute pression
volume de rétention	225 l	équipement bac de rétention	aucun

capacité	fût 1 x 220 litres	soubassement	tablette lisse
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessou	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	430 mm	Poids	32 kg

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm