

## fetra

### servante d'atelier ESD

force 150 kg, plateau longueur x largeur 510 x 410 mm, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme inclinable, hauteur 500 - 775 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 222033



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Servante d'atelier inclinable

### Modèle ESD

servante d'atelier ESD

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 510 x 410 mm
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme inclinable
- structure en acier
- hauteur 500 - 775 mm
- niveaux réglables au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement de plateforme	rebord antichute
type de chariot	servante d'atelier	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

charge	150 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	510 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	410 mm	Ø de roue	75 mm
alignement de niveaux	inclinable	roulement	palier lisse
hauteur	500-775 mm	matériau	acier
conducteur d'électricité	oui	rabattable	non
tablette réglable au pas	25 mm	garantie	10 années
type de niveau	panneau en acier	Poids	17,6 kg
matériau de plateforme	acier		