

Kappes armoire verticale RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, porte battante vitrée, 4 extensions verticales, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 522552

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire verticale RasterPlan®











armoire verticale

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- avec poignée tournante
- 4 extensions verticales
- extensions rail télescopique, extension 100 %
- force par extension 100 kg
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoie	armoie modulable	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte vitrée	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	cloison de séparation médiane	non
profondeur	600 mm	glissière	rail télescopique
équipement armoie	extensions verticales	matériau	tôle d'acier
type tablette/niveau	tablette en acier	extension	100 %
extensions verticales	4 pièce	verrouillable	oui
charge tablette coulissante	100 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	modèle	type 4
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	183 kg

Accessoires

522553		tablette en acier pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

974176



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge