


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 4586 Bandenwagen



Constructie van stalen buis, geschroefd, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met rollager. 2 Stuks met rem. Bandendrager variabel in een raster van van 150 mm met aanschroefbare duwbeugel.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1420
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Totale lengte (mm)</b>	1540
<b>Totale breedte (mm)</b>	670
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1725
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Wenk</b>	voor bandendiameter 250 - 750 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	40
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976494586