

Productinformatie

73 02 160

KNIPEX X-Cut®

Compacte zijsnijtang
Grote krachtoverbrenging

DIN ISO 5749



- Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.
- Krachtig, licht en universeel
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Doorgestoken scharnier: hoge stabiliteit bij een licht gewicht
- Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting
- Grote openingsbreedte voor dikkere kabels
- Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden
- Compacte, gewichtsbesparende constructie
- Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie
- 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtang met dezelfde lengte
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	73 02 160
EAN	4003773075127
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	175 g
Afmetingen	160 x 60 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,8 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,7 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



doorgestoken scharnier: hoge stabiliteit bij een licht gewicht

