

Broszura informacyjna

97 72 180

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych



- Lekka i zwarta konstrukcja
- Dostępne także w wersji VDE
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejsze zagniatanie
- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 16 mm²
- Półokrągły profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką i przewodem
- 9 wyjątkowo głębokich profili zagniatających ze stożkowymi powierzchniami bocznymi
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 72 180
EAN	4003773060185
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	242 g
Wymiary	180 x 51 x 22 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,25 — 16,0 mm ²
Liczba gniazd	9
AWG	24 — 6

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

