

Artikelnummer:
93068

EAN-Nummer:
4000870930687

Name
EB Panel Veluna VariFit IP44 22W 4000K 3 Step dim 215mm Kst

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Nennlichtstrom	1.700 lm
Entspricht Glühlampe	150 W
Bestückung	22 W
Lichtstrom LED-Modul	2450 lm
Scheinleistung	26 VA
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Spannung	230 V
aufgenommene Leistung	25 W
Scheinleistung	26 VA
Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich	4.000 K
Gewicht netto	431 g
Gewicht brutto	536 g
Bestückung	incl. 1x22 W
Dimmbar	Ja
Material	Kunststoff
Form	rund
Farbe	Satin
Montageort Empfehlung	Wand- und Deckenmontage
Inklusive Leuchtmittel	✓

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	22,5 x 22 x 4,9 cm
Zolltarifnummer	94054231900
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Höhe	10/31 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	10/31 x x mm
Durchmesser	215 mm
Hohlraumtiefe	30-55 mm
Einbautiefe	45-70 mm
Einbauöffnung	50-190 mm

Texte

Katalogname	Veluna VariFit
-------------	----------------

