

Vouwkrat voor pallets

hoogte x lengte x breedte 930 x 800 x 1200 mm, belasting 1000 kg, van kunststof in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 3 sleden

VE 2 stuks

Artikelnummer: 118509



Vouwkrat voor pallets

Vouwkrat voor pallets




- hoogte x lengte x breedte 930 x 800 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 700 x 750 x 1150 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
- belasting 1000 kg
- In euromaat
- van kunststof in grijs
- wanden gesloten
- wanddikte 10 mm
- legbord gesloten
- onderbouw 3 sleden
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	Vouwkrat	vouwbaar	ja
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
hoogte	930 mm	wanddikte	10 mm
binnenhoogte	700 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	800 mm	onderbouw	3 sleden
binnenlengte	750 mm	plafond	ja
breedte	1200 mm	type deksel	stolpdeksel

binnenbreedte	1150 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
draagvermogen statisch	4000 kg	geschikt voor levensmiddelen	nee
last	1000 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
draagvermogen dynamisch	1200 kg	kleur	grijs
materiaal	kunststof	gewicht	74 kg
nestbaar	nee		

Dit past ook bij ...

221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227910		unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en wijd