Hymer

escabeau industriel

6026

accès à un côté, 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 0,68 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 1,45 m, en aluminium

Numéro d'article: 147663













Hymer Escabeau industriel 6026

Exécution D, A, CH, F

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès à un côté
- 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 0,68 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,18 m
- hauteur de portée 2,68 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,45 m
- connexion marches/lisse rivetage 8 points
- application sûre grâce à concept de lisse en D pour une stabilité élevée
- avec bac et crochet porte-seau pratique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse

- en aluminium
- posé hauteur x largeur 1330 x 450 mm
- poids 5,6 kg
- 10 années de garantie

Détails techniques			
technique de montée	escabeau	hauteur	1330 mm
	81 mm	largeur	450 mm
type d'échelle	escabeau industriel	rabattable	oui
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 8 points
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	concept de lisse en D pour une stabilité élevée
Longueur de lisse	1,45 m	étrier de sécurité	non
hauteur	0,68 m	protection contre l'écartement	non
largeur d'estrade	250 mm	exécution échelle	à deux parties
profondeur d'estrade	250 mm	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
hauteur de travail	2,18 m	bac	oui
Hauteur d'accès	2,68 m	Pour escalier	non
nombre de marches	3	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	Poids	5,6 kg

Accessoires			
147605	6 6	pièce de rechange, pour escabeau industriel	
147610	27	pièce de rechange, pour escabeau industriel	

Cela s'adapte aussi		
149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546	Hoo.	dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260	-	chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en nontissé/PE

