

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, hoogte x lengte x breedte 500 x 1000 x 780 mm, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 202905



Rollcart Kar voor rollentransport

Draagvermogen 250 kg

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 500 x 1000 x 780 mm
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 400 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-Ø	400 mm
type kar	steekwagen	veiligheidsgreep	nee
draagvermogen	250 kg	hoogte	500 mm
lengte laadvlak	1000 mm	lengte	1000 mm
materiaal	staal	breedte	780 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

trapslede	nee	garantie	5 jaar
banden	lucht	gewicht	10 kg