

Cemo armoire de charge lithium- ion

Basic

modèle AT, DE, FR, NL, IT, chambre ardente testée de type 60, hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 660 mm, double porte battante, corps avec laquage en type RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en comme RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 227802



Cemo Armoire de charge lithium-ion Basic

pour la recharge sûre des batteries lithium-ion Exécution DE

armoire de charge lithium-ion



- modèle AT, DE, FR, NL, IT
- pour stockage dans l'atelier de travail
- chambre ardente testée de type 60
- hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 660 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 450 x 730 x 530 mm
- structure en acier
- double porte battante
- verrouillage commun des portes
- avec dissipation de chaleur lors de la charge, interruption du courant de charge à l'ouverture de la porte et arrêt de la charge en cas de panne
- ventilation et purge avec ventilation technique
- corps avec laquage en type RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en comme RAL2004 orangé pur








Détails techniques

type de meuble	armoire	équipement de sécurité armoire	dissipation de chaleur lors de la charge, interruption du courant de charge à l'ouverture de la porte et arrêt de la charge en c
type de stockage de produits dan	armoire	coupe-feu	chambre ardente testée de type 60
type d'armoire	armoire de charge de batterie	ventilation et purge armoire	technique
Variante nationale	modèle AT, DE, FR, NL, IT	matériau	acier
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	couleur du corps	type RAL7035 gris clair
hauteur	520 mm	couleur de la face avant	comme RAL2004 orangé pur
hauteur intérieure	450 mm	surface de corps	laqué
largeur	800 mm	surface de face avant	laqué
largeur intérieure	730 mm	verrouillable	oui
profondeur	660 mm	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
profondeur intérieure	530 mm	type de porte	double porte battante
équipement armoire	détecteur de fumée, réglette multiprise, contacteur de porte	Poids	106 kg

Accessoires

227805		Passage de câble, pour armoire de charge lithium-ion
229969		kit de pieds de gerbage pour armoire de charge lithium-ion

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm