

bott **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm, plateau de table en acier, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 231771

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm
- plateau de table en acier
- équipement : 1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée
- hauteur des tiroirs 1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	910 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur réglable	non	matériau de finition	soudé
équipement établi	1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée	roulant	oui
nombre x hauteur tiroirs	1x175 mm	nombre/type de roulettes	4 roul.
capacité de charge de tiroir	75 kg	Diamètre de roue	125 mm
extension tiroir	100 %	livraison	livré monté
matériau de plaque	acier	Poids	57,354 kg

Accessoires

232989		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232991		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232993		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233059		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural

230322



tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes