

duwbeugelwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1400 x 760 mm,
platform van plaatstaal gelakt,
platform gesloten, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
rood, 2 zwenk- en 2 bokwielen,
wielen met lucht-banden



Artikelnummer: 272255

duwbeugelwagen





- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1400 x 760 mm
- laadhoogte 340 mm
- hoogte x lengte x breedte 1050 x 1550 x 760 mm
- constructie van staal
- platform van plaatstaal gelakt
- platform gesloten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in rood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met lucht-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	1200 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/bokwielen
laadhoogte	340 mm	banden	lucht

lengte laadvlak	1400 mm	wiel-ø	260 mm
breedte laadvlak	760 mm	wielstand	rechthoekig
platform	gesloten	hoogte	1050 mm
materiaal platform	plaatstaal	lengte	1550 mm
oppervlak platform	gelakt	breedte	760 mm
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	rood
materiaal	staal	garantie	5 jaar
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	56 kg

Dit past ook bij ...

217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht