

## Kappes magazijnbak RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 250 x 300  
x 500 / 450 mm, van polyethyleen in  
groen

Artikelnummer: 337999

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 250 x 300 x 500 / 450 mm
- van polyethyleen in groen
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie





## Technische details

baktype magazijnbak

stapelbaar door stapelrand

euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
hoogte	250 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
breedte	300 mm	greep	versteigde verzonken greep
diepte	500 mm	beletteringsveld	etikethouder
bodemdiepte	450 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	temperatuurbereik	-40 tot +80 °C
recyclebaar	ja	kleur	groen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	garantie	5 jaar
geschikt voor rollenbanen	ja	maat	1 - HxBxD 250x300x500/450 mm
stapelbaar	ja	gewicht	1,64 kg

## Gerelateerde Producten

101490		oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 300 x 450 mm, in transparant
101496		lengteverdelers, voor magazijnbak, hoogte x diepte 250 x 500 mm, voor bakafmeting 1, van staal
209216		etiket voor magazijnbak, voor maat 1+2, in transparant
978472		etiket voor magazijnbak, voor maat 1+2, in wit

## Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - wand, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs